




16202059

**R.1/R.3 - tecla simples simb.chav, blanc**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 57,80 mm |
| Largura      | 57,80 mm |
| Profundidade | 20 mm    |

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP44 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Texto**

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão                             | Com símbolo de chave impresso                                                       |
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                                                 |
| Botão de pressão                      | Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para botões de pressão basculantes<br>Para comutador/interruptor intermédio         |

**Adequado para**

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |