




WXD070D

### Enjoliveur variateur connecte gallery dune

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche simple |
|---------------------------|---------------|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Dune               |
| Code RAL   | 1013               |
| Finition   | Brillant           |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité         |

##### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Connectivité

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

##### Équipement

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse | Oui |
|----------------------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK03 |

##### Textes

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Impression | Divers symboles |
|------------|-----------------|

##### Identification

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Element de commande |
|------------------------------------------|---------------------|

##### Adapté à

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |