



UDAQ125A

**Anschlussdose quadr. für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Einbaubreite	125 mm
Einbaulänge	125 mm
Länge	157 mm
Breite	125 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass
--------------	------------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
-------	-----------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	1

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	1
Anzahl der Gerätebecher	0

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP44