



SRC04005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 400/5A 5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

5 VA

Puissance dissipée totale sous IN

3,60 W

Dimensions

Hauteur

70 mm

Largeur

50 mm

Profondeur

30 mm

Hauteur de l'ouverture

20 mm

Largeur de l'ouverture

29,50 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale d'isolement Ui

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 6 mm²

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant max au primaire

400 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN
Platine de fixation

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui