




SRC04005

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG113, 400/5A, 5VA, клас-1

### Технічні характеристики

#### Функції

|               |   |
|---------------|---|
| Клас точності | 1 |
|---------------|---|

#### Потужність

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Потужність                                             | 5 VA   |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 3,60 W |

#### Розміри

|               |          |
|---------------|----------|
| Висота        | 70 mm    |
| Ширина        | 50 mm    |
| Глибина       | 30 mm    |
| Висота отвору | 20 mm    |
| Ширина отвору | 29,50 mm |

#### Підключення

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клемма |
|---------------|-----------------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Напруга

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Номінальна напруга ізоляції Ui | 3000 V |
|--------------------------------|--------|

#### Умови використання

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Робоча температура                       | -40 - 40 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -40 - 40 °C |

#### Під'єднання

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP10 |
|-----------------------------------|------|

#### Електричний струм

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Макс. інтенсивність первинного струму | 400 A |
| Макс. інтенсивність вторинного струму | 5 A   |

#### Установлення, монтаж

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Монтаж на | DIN-рейка<br>Монтажна панель |
|-----------|------------------------------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |