



MBN216

**MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 2P B 16A**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	10 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	20,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	20,4 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	19,8 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	19,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	18,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	18,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	17,8 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	17,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	16,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	16 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	15,8 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	15,3 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	14,8 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	14,5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	13,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	13,3 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	12,8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	12,3 A

**Architektura**

Układ biegunów	2P
Charakterystyka wyzwalania	B

**Pojemność**

Liczba modułów	2
----------------	---

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2,80 - 2,80 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2,80 - 2,80 Nm

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	2,80 - 2,80 Nm
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Możliwość montażu 360°	Tak

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2. 2

Klasa ograniczenia energii I<sup>2</sup>t 3

Ochrona przed wilgocią Dla wszystkich klimatów

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 5,20 W

#### Łączność

Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego Wyrównany zacisk

Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych Wyrównany zacisk

Typ połączenia Zacisk śrubowy

#### Wymiary

Wysokość 83 mm

Szerokość 35 mm

Głębokość 70 mm

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

#### Ilustracje | Rysunki

