



HMS041GC

MCCB Wyłącznik mocy h3+ P160 4P 40A 50kA LSNI

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	65 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2	65 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	50 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2	50 kA
Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2)	2,50 kA
Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2)	2,50 kA

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Pozycja neutralna	Lewy

Prąd elektryczny

Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	65 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	50 kA
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947	40 A

Ustawienia

Nastawa wartości prądu Ir1	16 A
	18 A
	20 A
	22 A
	25 A
	28 A
	32 A
	34 A
	37 A
	40 A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcowego zwłocznego	21,9 - 400,0 A

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	6 - 6 Nm
Pozycja montażu/połączenia	Od frontu

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220 - 690 V

Funkcje

Jednostka wyzwalania	LSNI
----------------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,68 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,56 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	10000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	40000

Sprzęt

Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	6 - 70 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 - 95 mm ²

Kabel

Materiał kabla	Miedź
----------------	-------

Wymiary

Wysokość	130 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	97 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Kompatybilność

Pasuje do szyn DIN	Nie
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowym	Nie
Nadaje się do szafy rozdzielczej	Tak

Zasilanie

Pozycja zasilania	Dwukierunkowy
-------------------	---------------

Zabezpieczenie elektryczne

Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (ltd): opóźnienie (tr)	5 s
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (lsd)	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)	100 ms
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara	15

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----