# Ficha técnica do produto
EH771




EH771

IP20

**Interr. horário 1c 7d c/ res 230V 72x72**

## Características técnicas

### Equipamento

| | |
|---|---|
| Número de canais | 1 |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 50 Hz |

### Potência

| | |
|---|---|
| Consumo de energia em operação | 0,50 VA |
| Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V | 1000 W |
| Potência lâmpadas incandescentes | 1000 - 1000 W |

### Funções

| | |
|---|---|
| Número de canais em operação | 1 |

### Conexão

| | |
|---|---|
| Número de contactos | 1 |
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 $mm^2$ |
| Secção transversal de condutor rígido | 1 - 6 $mm^2$ |

### Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 50 °C |

### Capacidade

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 4 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura | 72 mm |
| Largura | 72 mm |
| Profundidade | 48,50 mm |

### Texto

| | |
|---|---|
| Modo de comutação | Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA |
| Modo de instalação | Para montagem à superfície |

### Endurância

| | |
|---|---|
| N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos | 50000 |

### Texto

| | |
|---|---|
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |

### Potência

| | |
|---|---|
| Potência dissipada a plena carga | 1 W |

### Modo de configuração

| | |
|---|---|
| Ciclos do programa | Ciclos de programas: 1 x 7 dias |