



LNH2250M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 250A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2C
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung U _e	500 - 500 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein
----------	------

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	20,60 W
---------------------------------------	---------

Abmessungen

Höhe	150 mm
Breite	39 mm
Tiefe	72,5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja