



ETC363

**Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 3NO 63A AC-7a/b**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku 3 NO

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Pojemność**

Liczba modułów 3

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 400 - 400 V

Napięcie sterowania AC 230 - 230 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

**Zastosowanie**

Kategoria użycia AC-7a/AC-7b

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 100000

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 16,50 W

Maksymalna moc pobierana 62,50 VA

**Wymiary**

Wysokość 85 mm

Szerokość 54 mm

Głębokość 64 mm

**Rodzaj połączenia**

Liczba styków 3

**Sprzęt**

Liczba styków NO 3

Liczba styków NC 0

Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego Tak

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 25 mm<sup>2</sup>

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak