



HW1M408DB

Int. automático ACB HW1 800A 4P 55kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada                                  | 800 A |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 55 kA |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 55 kA |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 55 kA |

**Endurancia**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 6000  |
| Número de maniobras mecánicas            | 25000 |

**Tensión**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

**Resistencia**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Resistencia interna | 50 µΩ |
|---------------------|-------|

**Arquitectura**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Número de polos                      | 4                    |
| Número de polos protegidos           | 4                    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble            |
| Tipo de polo                         | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Disparo**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 45 ms |
|-------------------------------|-------|

**Potencia**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 64,60 W |
|--------------------------------------------------------------|---------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |