



HHA025H

## Hoofdautomaat x160 3P 25kA 25A

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                                        | 25 A  |
| Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2                 | 25 kA |
| Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2                 | 35 kA |
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2 | 25 kA |

#### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

#### Elektrische Stroom

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2 | 20 kA |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 690 V       |
| Nominale spanning Ue            | 220 - 415 V |

#### Functies

|              |        |
|--------------|--------|
| Afschakelaar | TM A/F |
|--------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 13,70 W |
|----------------------------------|---------|

#### Levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 10000 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 20000 |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP4X |
|----------------------|------|

#### Aansluiting

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 - 70 mm² |
| Doorsnede stijve geleider  | 4 - 95 mm² |

#### Installatie, montage

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominaal aandraaimoment | 6 - 6 NM |
| Montage/aansluitpositie | Vooraan  |

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

#### Instellingen

|  |      |
|--|------|
|  | 0,63 |
|  | 0,8  |
|  | 1    |

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 130 mm |
| Breedte | 75 mm  |
| Diepte  | 68 mm  |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |