



14057104

## K.1/K.5 - tecla simples setas, inox

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Aço inoxidável |
| Código RAL | 9022           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Metal          |
|            | Aço inoxidável |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 71 mm |
| Profundidade | 25 mm |

#### Conectividade

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

#### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP44 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

#### Textos

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Impressão          | Com impressão de símbolos de setas                              |
| Modo de instalação | Fixação com grampos                                             |
| Botão de pressão   | Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo, 1 canais |

#### Adequado para

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |