



VE412F

### Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |
| Montaje en                      | Montaje en superficie |

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN       | 4  |
| Número de filas              | 4  |
| Número de sección en anchura | 1  |
| Con cierre                   | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 48 |
|-------------------|----|

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Altura      | 677 mm |
| Anchura     | 310 mm |
| Profundidad | 151 mm |

##### Tapa, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 0 |

##### Dimensiones

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de unidades en ancho | 48 |
|-----------------------------|----|

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | Sí |
|------------------------------------|----|

##### Conexión

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Número de entradas de conductos de cables | 12 |
|-------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Material                            | Poliestireno (PS) |
| Código RAL                          | 7035              |
| Colour                              | Gris claro        |
| Resistente a los rayos ultravioleta | No                |

##### Equipo

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

##### Seguridad

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II         |
| Resistencia al impacto IK           | IK08                            |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP65                            |
| Tipo de cerradura                   | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente       | 750 °C                          |

##### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|