



MWN406

### Disjuntor 4P 6A C 3kA 4M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Corrente nominal          | 6 A   |
| Corrente nominal a -15 °C | 7,3 A |
| Corrente nominal a -10 °C | 7,1 A |
| Corrente nominal a -5 °C  | 7 A   |
| Corrente nominal a 0 °C   | 6,8 A |
| Corrente nominal a 5 °C   | 6,7 A |
| Corrente nominal a 10 °C  | 6,6 A |
| Corrente nominal a 15 °C  | 6,4 A |
| Corrente nominal a 20 °C  | 6,3 A |
| Corrente nominal a 25 °C  | 6,1 A |
| Corrente nominal a 30 °C  | 6 A   |
| Corrente nominal a 35 °C  | 5,8 A |
| Corrente nominal a 40 °C  | 5,7 A |
| Corrente nominal a 45 °C  | 5,5 A |
| Corrente nominal a 50 °C  | 5,3 A |
| Corrente nominal a 55 °C  | 5,1 A |
| Corrente nominal a 60 °C  | 5 A   |
| Corrente nominal a 65 °C  | 4,8 A |
| Corrente nominal a 70 °C  | 4,6 A |

##### Arquitetura

|              |    |
|--------------|----|
| N.º de polos | 4P |
| Curva        | C  |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 4 |
|-------------------|---|

##### Principais atributos elétricos

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 | 3 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

##### Instalação, montagem

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Binário nominal de aperto do terminal superior | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Tensão

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Tensão nominal de funcionamento U <sub>e</sub>            | 230 - 400 V      |
| Tipo de alimentação de tensão                             | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>               | 500 V            |
| Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub> | 4000 V           |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Conexão

|                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis          | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis                  | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços                    | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível                                                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor rígido                                                   | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Instalação, montagem

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Binário de aperto nominal                         | 2,80 - 2,80 Nm       |
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | biconnect            |
| Tipo de conexão para produtos modulares           | Terminal de parafuso |
| Possibilidade de montagem a 360°                  | Sim                  |

#### Segurança

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Índice de proteção IP | IP20  |
| Distância da grelha   | 35 mm |

#### Condições de utilização

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 2                    |
| Classe de limitação da energia I <sup>2</sup> t    | 3                    |
| Tropicalização                                     | Para todos os climas |
| Temperatura de funcionamento                       | -25 - 70 °C          |

#### Potência

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Potência total dissipada em IN | 5 W |
|--------------------------------|-----|

#### Conetividade

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados     |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados     |
| Tipo de ligações                                           | Terminal de parafuso |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 83 mm |
| Largura      | 70 mm |
| Profundidade | 70 mm |

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|