



LNH3160MK

Knivsäkring 3 160A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH3C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Matarspänning	AC
Märkdriftspänning Ue	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström	160 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	14 W
--	------

Dimensioner

Höjd	150 mm
Bredd	66 mm
Djup	80 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja