



CCA216D

ПЗВ 2Р 6kA 16A 10mA A

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
------------	------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальний залишковий експлуатаційний струм I _{dn}	10 mA
Межа розриву та відкриття I _{dm}	1,50 kA
Номинальний умовний короткозамикальний струм I _{nc} відповідно до EN61008-1	6 kA
Номинальний струм за -25°C	16 A
Номинальний струм за -20°C	16 A
Номинальний струм за -15°C	16 A
Номинальний струм за -10°C	16 A
Номинальний струм за -5°C	16 A
Номинальний струм за 0°C	16 A
Номинальний струм за 5°C	16 A
Номинальний струм за 10°C	16 A
Номинальний струм за 15°C	16 A
Номинальний струм за 20°C	16 A
Номинальний струм за 25°C	16 A
Номинальний струм за 30°C	16 A
Номинальний струм за 35°C	16 A
Номинальний струм за 40°C	16 A
Номинальний струм за 45°C	16 A
Номинальний струм за 50°C	16 A
Номинальний струм за 55°C	16 A
Номинальний струм за 60°C	16 A
Номинальний струм за 65°C	16 A
Номинальний струм за 70°C	16 A

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Номинальна напруга ізоляції U _i	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Макс. робоча напруга	253 V

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Тип диференційного захисту	A
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 25 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	25 mm ²

