



VE112SN

### vector estanque IP65 1 fila 12M

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Tensão nominal                        | 400 - 400 V   |
| Tensão nominal de funcionamento em DC | 1000 - 1000 V |

##### Instalação, montagem

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Adequado para utilização no exterior | Sim                   |
| Montagem                             | Montagem à superfície |

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 1   |
| Número de filas            | 1   |
| Número de secções          | 1   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Não |

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 12 |
|-------------------|----|

##### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 302 mm |
| Largura      | 310 mm |
| Profundidade | 151 mm |

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
| Número de bloqueios         | 0 |

##### Dimensões

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 12 |
|-------------------------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Sim |
|------------------------------|-----|

##### Conexão

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 12 |
|----------------------------------|----|

##### Materiais

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Material   | Polycarbonato (PC) |
| Código RAL | 7035               |
| Cor        | Cinzento-claro     |

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Não |
| Possui placa de montagem                     | Não |

##### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Sim |
|-----------------------------------|-----|

##### Segurança

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II            |
| Resistência ao impactos IK  | IK08                               |
| Índice de proteção IP       | IP65                               |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 850 °C                             |

---

**Sustentabilidade**

---

Conformidade RoHs

Sim

---