



MBN216

Автоматичний вимикач 2P 6kA B-16A 2M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I _{cu} за 400 В AC IEC 60947-2	10 kA
Номинальний струм за -15°C	20,8 A
Номинальний струм за -10°C	20,4 A
Номинальний струм за -5°C	19,8 A
Номинальний струм за 0°C	19,3 A
Номинальний струм за 5°C	18,8 A
Номинальний струм за 10°C	18,3 A
Номинальний струм за 15°C	17,8 A
Номинальний струм за 20°C	17,3 A
Номинальний струм за 25°C	16,8 A
Номинальний струм за 30°C	16 A
Номинальний струм за 35°C	15,8 A
Номинальний струм за 40°C	15,3 A
Номинальний струм за 45°C	14,8 A
Номинальний струм за 50°C	14,5 A
Номинальний струм за 55°C	13,8 A
Номинальний струм за 60°C	13,3 A
Номинальний струм за 65°C	12,8 A
Номинальний струм за 70°C	12,3 A

Архітектура

Тип полюса	2P
Крива	B

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I _{cn} AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
--	------

Установлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Тип напруги живлення	Змінний струм
Номинальна напруга ізоляції U _i	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 25 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 35 mm ²

Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
Тип нижньої клем для модульних пристроїв	biconnect

Установлення, монтаж

Тип верхньої клеми для модульних пристроїв	Гвинтова клема
Можливе положення монтажу на 360°	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Захист від вологості повітря	Для будь-якого клімату
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,20 W
--	--------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Вирівнювання верхнього з'єднання для модульних пристроїв	Вирівняна клема
Вирівнювання нижнього з'єднання для модульних пристроїв	Вирівняна клема

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

Зображення та малюнки

