



KDN599B

Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 2

Abmessungen

Länge 964 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 54

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja