



KDN599B

**Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm<sup>2</sup>**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Architektur**

Polanzahl	2
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	964 mm
-------	--------

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	54
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----