



HCE970H

Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1000 A
-----------------	--------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Řídící/ovládací prvek	Přepínač
-----------------------	----------

Připojení

Průřez plného vodiče	2x 240 mm ²
----------------------	------------------------

Průřez flexibilního vodiče	2x 240 mm ²
----------------------------	------------------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
---------------------------	-------

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
--	--------

Spouštění

Doba odezvy při otevření	10 ms
--------------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ano
--------------------------	-----

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

Výkon

Ztrátový výkon na pól	62 W
-----------------------	------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	186 W
--	-------

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	658000 W
--	----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------