



SPV040

Cartouche T2 1P photovoltaïque +/- pour SPV340

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

1

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

1000 - 1000 V

Tension de service continue Uc selon IEC61643-1

585 V

Niveau de protection Up IEC61643-1

1.90 kV

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11

1.90 kV

Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11

1900 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE

15 kA

Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE

40 kA

Dimensions

Hauteur

52.40 mm

Largeur

17.50 mm

Profondeur

55.4 mm

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 80 °C

Configuration du réseau

Type de réseau

DC

Equipement

Avec contact de signalisation à distance

Non

Normes

Classe d'exigence IEC61643

T2

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui