



ZAL132P

Arm. ext. c/plat. a.1355 l.1110 p.315

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 1355 mm |
| Largura                     | 1110 mm |
| Profundidade                | 315 mm  |
| Espessura da parede lateral | 3,5 mm  |

##### Índice de proteção

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP44                    |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura           | Fecho de 3 pontos       |
| Resistência ao impactos IK | IK10                    |

##### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 4 |
| Número de aberturas da placa de flange | 0 |

##### Instalação / montagem

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montagem                             | Pedestal |
| Adequado para utilização no exterior | Sim      |

##### Materiais

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Cor        | Cinzentos-claro                        |
| Código RAL | 7035                                   |
| Tratamento | Sem tratamento                         |
| Material   | Poliéster reforçado com fibra de vidro |

##### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 8 |
|-----------------|---|

##### Materiais

|            |      |
|------------|------|
| Acabamento | Mate |
|------------|------|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 2   |
| Número de bloqueios          | 2   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 400 V |
|----------------|-------------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

Imagens e esquemas

