



SPV040

## Steekelement T2 1P PV +/- voor SPV340

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale spanning Ue                                              | 1000 - 1000 V |
| Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1                  | 585 V         |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1            | 1,90 kV       |
| Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11 | 1,90 kV       |
| Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11                       | 1900 V        |

#### Stroom / temperatuur

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale ontladestroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 15 kA |
| Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE                         | 40 kA |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 52,40 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 55,4 mm  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 80 °C |
|---------------------|-------------|

#### Netwerkconfiguratie

|              |    |
|--------------|----|
| Type stelsel | DC |
|--------------|----|

#### Samenstelling

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Met meldcontact | Nee |
|-----------------|-----|

#### Normen

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vereistenklasse IEC 61643 | T2 |
|---------------------------|----|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Installatie, montage

|                |          |
|----------------|----------|
| Aandraaimoment | 3 - 3 NM |
|----------------|----------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |