



LNH20361M4T

Wkładka bezp. nożowa NH2 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gTr 361A 400VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gTr
----------------------------	-----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
---------------------------------	-----

Charakterystyka bezpiecznika	gTr
------------------------------	-----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	400 - 400 V
----------------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	361 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	100 kA
--	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	22,50 W
--	---------

Wymiary

Wysokość	150 mm
----------	--------

Szerokość	53 mm
-----------	-------

Głębokość	62 mm
-----------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----