



HIC425G

**Comutador motorizado automático 4x800A**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
---------------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	800 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional Icc con fusibles gl-gG	50 kA

**Potencia**

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	526000 W
---	----------

**Arquitectura**

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

**Compatibilidad**

Adecuado para carril DIN	No
Adecuado para tablero de distribución	Sí

**Instalación, montaje**

Montaje en	Placa de fijación
------------	-------------------