



MBN310

## Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 10A 3 Module

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom                                                           | 10 A   |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2 | 10 kA  |
| Nennstrom bei -15°C                                                 | 12.8 A |
| Nennstrom bei -10°C                                                 | 12.5 A |
| Nennstrom bei -5°C                                                  | 12.2 A |
| Nennstrom bei 0°C                                                   | 11.9 A |
| Nennstrom bei 5°C                                                   | 11.6 A |
| Nennstrom bei 10°C                                                  | 11.3 A |
| Nennstrom bei 15°C                                                  | 11 A   |
| Nennstrom bei 20°C                                                  | 10.7 A |
| Nennstrom bei 25°C                                                  | 10.4 A |
| Nennstrom bei 30°C                                                  | 10 A   |
| Nennstrom bei 35°C                                                  | 9.6 A  |
| Nennstrom bei 40°C                                                  | 9.3 A  |
| Nennstrom bei 45°C                                                  | 8.9 A  |
| Nennstrom bei 50°C                                                  | 8.4 A  |
| Nennstrom bei 55°C                                                  | 8 A    |
| Nennstrom bei 60°C                                                  | 7.5 A  |
| Nennstrom bei 65°C                                                  | 7 A    |
| Nennstrom bei 70°C                                                  | 6.5 A  |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 3P |
| Auslösecharakteristik | B  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 | 6 kA |
|------------------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 2.80 - 2.80 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2.80 - 2.80 Nm |

#### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart       | AC          |
| Isolationsspannung Ui         | 500 V       |
| Stossspannungsfestigkeit      | 4000 V      |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter                                          | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter                                            | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment                           | 2.80 - 2.80 Nm |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect      |

#### Installation, Montage

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
| 360° Montagemöglichkeit                       | Ja               |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2 | 2                      |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3                      |
| Luftfeuchtigkeitsschutz                            | Für alle Klimabereiche |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C            |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 5.80 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                  | Schraubanschluss      |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 52.50 mm |
| Tiefe  | 70 mm    |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

