




WXD000T

gallery 2M Tecla, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de órgão de comando | Botão de pressão simples |
|--------------------------|--------------------------|

Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

Materiais

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cor        | Titânio              |
| Código RAL | 9006                 |
| Acabamento | Acabamento acetinado |
| Material   | Polycarbonato (PC)   |
| Tratamento | Envernizado          |

Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 44,60 mm |
| Profundidade | 8 mm     |

Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

Conetividade

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP21 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

Texto

|           |              |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

Adequado para

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |