



EH011



Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux

1

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)

0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V

900 W

lampe à incandescence de puissance

900 - 900 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions

1

Raccordement

Nombre de contacts

1

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules

1

Dimensions

Hauteur

80 mm

Largeur

18 mm

Profondeur

60 mm

Textes

Type de commutation

Contact normalement ouvert

Mode d'installation

Pour un montage sur rail DIN

Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6)

3 A

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles

30000

Textes

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

210 - 230 V

Puissance

Pertes en puissance à pleine charge

1 W

Réglages

Cycles de programmation

Cycles de programmation 24 heures

Éclairage

Puissance de lampe LED

450 W

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui