



WXD003D

Enjoliveur VMC gallery 2 modules dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Dune
Code RAL 1013
Finition Brillant
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 8 mm
Profondeur 8 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Impression Symbole « vitesse »

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui