




EH010



IP20



### Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (bez rezervy chodu)

#### Technické vlastnosti

##### Vybavení

|              |   |
|--------------|---|
| Počet kanálů | 1 |
|--------------|---|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Výkon

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Příkon během provozu                  | 0,50 VA     |
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 900 W       |
| Napájení žárovky                      | 900 - 900 W |

##### Funkce

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet funkčních kanálů | 1 |
|------------------------|---|

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Počet kontaktů             | 1                        |
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 55 °C |
|------------------|-------------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 80 mm |
| Šířka   | 18 mm |
| Hloubka | 60 mm |

##### Texty

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Způsob zapojení | Zavírací kontakt               |
| Způsob montáže  | Pro montáž na nosnou lištu DIN |

##### Elektrický proud

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Max. výkon (cos φ 0,6) | 3 A |
|------------------------|-----|

##### Trvanlivost

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 | 30000 |
|----------------------------------------------------|-------|

##### Texty

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami |
|---------------|------------------------|

##### Napětí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 210 - 230 V |
|--------------------|-------------|

##### Výkon

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ztráta výkonu při plném zatížení | 1 W |
|----------------------------------|-----|

##### Nastavení

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cykly programu | Cykly programu: 24 hodin |
|----------------|--------------------------|

##### Osvětlení

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Výkon LED svítidla | 450 W |
|--------------------|-------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|