




WXF421R

### Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Rouge              |
| Code RAL   | 3020               |
| Finition   | Brillant           |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité         |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 43,50 mm |
| Largeur                              | 67,50 mm |
| Nombre d'unités                      | 1        |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 50 mm    |

##### Installation, montage

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Montage sur | Goulotte d'installation |
|-------------|-------------------------|

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Équipement

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme française NF |
| Insert central rotatif                             | Oui                |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Oui  |
| Résistance aux chocs IK                | IK07 |
| Classe de protection (IP)              | IP20 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Textes

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Impression | Sans inscription                                     |
| Housse     | Boîtier complet                                      |
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |

##### Adapté à

|                  |  |
|------------------|--|
| Module de bureau |  |
|------------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |