




WXF423N

## Drievooudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Diepzwart          |
| RAL-kleur              | 9005               |
| Afwerking oppervlakte  | Zijdemat           |
| Materiaal              | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt             |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 42,50 mm |
| Breedte                  | 135 mm   |
| Aantal eenheden          | 3        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 50 mm    |

#### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Wand aansluitstuk |
|---------------|-------------------|

#### Connectiviteit

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Aansluitwijze | Klik montage<br>Opklikbare montage |
|---------------|------------------------------------|

#### Uitrusting

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Ja             |
| Met klapdeksel                     | Nee            |
| Met ronde aardingspen              | Ja             |
| Met signaallamp                    | Nee            |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK07 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Teksten

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| afdruk      | Zonder opdruk                |
| Deur        | Complete behuizing           |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

Productdatablad  
WXF423N

---

Geschikt voor

Bureaumodule / Hager gallery

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja