



LNH3400M6

Wkładka bezp. nożowa NH3 wsk.podw. uchwyt niez. gG 400A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gG

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH3

Charakterystyka bezpiecznika gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 690 - 690 V

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz 690 - 690 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 400 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 34 W

Wymiary

Wysokość 150 mm

Szerokość 49 mm

Głębokość 80 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak