



VE110PN

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ονομαστική τάση                   | 400 - 400 V   |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC | 1000 - 1000 V |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Αριθμός ραγών                          | 1   |
| Αριθμός σειρών                         | 1   |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος             | 1   |
| με κλειδαριά                           | Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Όχι |

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 10 |
|-------------------|----|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 210 mm |
| Πλάτος | 237 mm |
| Βάθος  | 114 mm |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
| Αριθμός κλειδαριών      | 0 |

#### Διαστάσεις

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 10 |
|-------------------------|----|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

#### Σύνδεση

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 6 |
|--------------------------------------|---|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |
|-----------------|-------------------|

#### Υλικά

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Υλικό       | πολυανθρακικό (PC) |
| Κωδικός RAL | 7035               |
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι       |

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Όχι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

#### Υλικά

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
|-------------------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07                 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                 |

### Ασφάλεια

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Τύπος κλειδώματος | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test    | 850 °C                                            |

### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|