




BDH480E

Chráničový blok 4 pól. 125A, 30mA A HI pro přístroje HMxxxx

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I _{dn}	30 mA

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3,50 - 3,50 Nm
----------------------------	----------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	15 W
--	------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	7000
Elektrická životnost v počtu cyklů	1000

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	6000 V

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A HI
---------------------------	------

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka

Rozměry

Výška	103 mm
Šířka	213 mm
Hloubka	69 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

