



41636089

**Presa SCHUKO con mors. sollev. a vite, coperch., serr., Q.1, bianco pol. laccato****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| Finitura superficiale | Vellutato               |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 71 mm |
| Larghezza  | 53 mm |
| Profondità | 71 mm |

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

**Equipaggiamento**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |
| Con coperchio a cerniera           | Si     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Con lampada di segnalazione        | No     |
| Con serratura                      | Si     |

**Acessori**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

**Porta / coperchio**

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | No   |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Custodia | Piastra centrale |
|----------|------------------|

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Testo</b>        |                                            |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite         |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Adatto per</b> |  |
| Q.x               |  |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Sostenibilità</b>         |    |
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |