



SPV040

Steekelement T2 1P PV +/- voor SPV340

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	1000 - 1000 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	585 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,90 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,90 kV
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1900 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontladstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	52,40 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	55,4 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	DC
--------------	----

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3 - 3 NM
----------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja