



SPV040

Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	1000 - 1000 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	585 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,90 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,90 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1900 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	52,40 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	55,4 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	DC
------------	----

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja