




MBN516

Jistič 1 + N 16A, char.B, 6 kA

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} při 230V AC podle IEC 60898-1	6 kA
Jmenovitý proud při -15 °C	21,19 A
Jmenovitý proud při -10 °C	20,89 A
Jmenovitý proud při -5 °C	20,17 A
Jmenovitý proud při 0 °C	19,66 A
Jmenovitý proud při 5 °C	19,16 A
Jmenovitý proud při 10 °C	18,65 A
Jmenovitý proud při 15 °C	18,14 A
Jmenovitý proud při 20 °C	17,63 A
Jmenovitý proud při 25 °C	17,13 A
Jmenovitý proud při 30 °C	16 A
Jmenovitý proud při 35 °C	16,11 A
Jmenovitý proud při 40 °C	15,60 A
Jmenovitý proud při 45 °C	15,10 A
Jmenovitý proud při 50 °C	15 A
Jmenovitý proud při 55 °C	14,08 A
Jmenovitý proud při 60 °C	13,57 A
Jmenovitý proud při 65 °C	13,07 A
Jmenovitý proud při 70 °C	12,56 A

Architektura

Typ pólu	1P+N
Vypínací charakteristika	B

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I _{cn} AC podle IEC 60898-1	6 kA
--	------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment horní svorky	2,80 - 2,80 Nm
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky	2,80 - 2,80 Nm

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče	1 - 35 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1 - 25 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 35 mm ²

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,80 - 2,80 Nm
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Biconnect
Typ horního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
Možnost montáže v úhlu 360°	Ano

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2
---	---

Třída omezení energie l ² t	3
--	---

Ochrana před vzdušnou vlhkostí	Pro všechny klimatické podmínky
--------------------------------	---------------------------------

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,20 W
--	--------

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
--	------------------

Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Zarovnaná svorka
--	------------------

Výška	83 mm
-------	-------

Šířka	35 mm
-------	-------

Hloubka	70 mm
---------	-------

V souladu se směrnicí RoHS Ano