



HW4E320DB

### Int. automático ACB HW4 2000A 3P 66kA extraíble p.unidad de disparo sentinel

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2000 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	66 kA

##### Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
--	-------

##### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

##### Resistencia

Resistencia interna	13 μΩ
---------------------	-------

##### Arquitectura

Número de polos	3
Número de polos protegidos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	3P3D

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	138,20 W
--	----------

##### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----