




WNA682

### Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Gris            |
| Code RAL   | 7011            |
| Finition   | Mat             |
| Matériau   | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité      |

##### Dimensions

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nombre d'unités | 1      |
| Hauteur         | 76 mm  |
| Largeur         | 147 mm |
| Profondeur      | 56 mm  |

##### Equipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal |
| Montage sur                   | En saillie |

##### Accessoires

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec couvercle de cadre | Oui |
|-------------------------|-----|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation | Pour montage horizontal                                                                                                          |
| Joint               | Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi |

##### Adapté à

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
| cubyko |  |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |