



B02870



**Interruttore automatico magnetotermico nero 1P+N C10 3KA 230V linea Pepita**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 2 |
| Curva          | C |

**Condizioni di impiego**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA                  | 230 - 400 V |
| Tipo di tensione di alimentazione               | AC          |
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 500 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 4000 V      |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Corrente**

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Corrente nominale                                                       | 10 A |
| Potere di interruzione nominale $I_{cn}$ a 230 V AC secondo IEC 60898-1 | 3 kA |

**Connessione**

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi     | 0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup> |

**Condizioni d'uso**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
|------------------------------------------|---|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Illustrazioni | Disegni**

