




2040



one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 A
Prąd znamionowy	16 A

Funkcje

Czas działania	15 min
----------------	--------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	2-biegunowy wył.
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zacisk	Ze złączem przelotowym
Montaż	Bez łapek rozporowych

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32,30 mm
------------------------------	----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak