




EH011



IP20



Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 m 16 A

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloe- en halogeenlamp 230 V	900 W
Vermogen gloeilamp	900 - 900 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	30000
---	-------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning Ue	210 - 230 V
----------------------	-------------

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Instellingen

Programmacycli	Programmacyclus: 24 uur
----------------	-------------------------

Verlichting

Vermogen led-lamp	450 W
-------------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----