



EH011



Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 VA
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	900 W
Potenza lampada ad incandescenza	900 - 900 W

Funzioni

Numero di canali funzionali	1
-----------------------------	---

Connessione

Numero di contatti	1
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	30000
---	-------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	210 - 230 V
--------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata a pieno carico	1 W
----------------------------------	-----

Impostazioni

Passi di programma	Passo di programma: 24 ore
--------------------	----------------------------

Illuminazione

Potenza della lampada LED	450 W
---------------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----