




EH011



IP20



## Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A

### Właściwości techniczne

#### Sprzęt

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 1 |
|----------------|---|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pobór mocy podczas pracy | 0,50 VA |
|--------------------------|---------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 900 W |
|---------------------------------|-------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Żarówka | 900 - 900 W |
|---------|-------------|

#### Funkcje

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Liczba kanałów funkcyjnych | 1 |
|----------------------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba styków | 1 |
|---------------|---|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 80 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 18 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 60 mm |
|-----------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rodzaj łącznika | Zestyk zwierny NO |
|-----------------|-------------------|

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Montaż | Do montażu na szynie DIN |
|--------|--------------------------|

#### Prąd elektryczny

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Maks. moc (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------|-----|

#### Wytrzymałość

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1) | 30000 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 210 - 230 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Moc

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Strata mocy przy pełnym obciążeniu | 1 W |
|------------------------------------|-----|

#### Ustawienia

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cykle programu | Cykl programu: 24 godziny |
|----------------|---------------------------|

#### Oświetlenie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Zasilanie lampy LED | 450 W |
|---------------------|-------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|