



ECR180D

### Технічні характеристики

#### Архітектура

|            |      |
|------------|------|
| Тип полюса | 1P+N |
|------------|------|

#### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 80 A |
|-------------------|------|

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 92 mm |
| Ширина  | 36 mm |
| Глибина | 60 mm |

#### Під'єднання

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Переріз входу для вимірювання  | 33 - 33 mm <sup>2</sup> |
| Переріз виходу для вимірювання | 33 - 33 mm <sup>2</sup> |

#### Встановлення, монтаж

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Номинальний момент затягування | 2 - 2 Nm |
|--------------------------------|----------|

#### Механічні властивості

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальний крутний момент для затягування цифрового терміналу | 0,50 - 0,50 Nm |
|----------------------------------------------------------------|----------------|

#### Вимірювання

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Діапазон вимірювання струму       | 0,25 - 80,0 A |
| Діапазон вимірювання напруги Ph-N | 92 - 276 V    |
| Діапазон вимірювання частоти      | 45 - 65 Hz    |

#### Power Supply

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Кількість фаз для електроживлення | 1 |
|-----------------------------------|---|

#### Функції

|               |   |
|---------------|---|
| Клас точності | B |
|---------------|---|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Умови використання

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Робоча температура                       | -25 - 55 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -25 - 70 °C |

#### Потужність

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Споживання енергії VA                                  | 2 VA |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 1 W  |

#### Електричний струм

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Максимальний струм вимірювального кола | 80 A |
|----------------------------------------|------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |