



SPB440R

**Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,35 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,50 kV
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1350 V

**Courant électrique**

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

**Dimensions**

Hauteur	89,80 mm
Largeur	71,20 mm
Profondeur	58,20 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

**Schéma de réseau**

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
Section du contact de signal	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>

**Normes**

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui